

FilterMax™

FilterMax™ FU

– sterile filter units til vakuumfiltrering

FilterMax™ FU består af et reservoir (overdel) og en opsamlingsflaske med inddelinger. Skruelåg medfølger til opsamlingsflasken.

FilterMax™ BT

– sterile BottleTop filtre til vakuumfiltrering

FilterMax™ BT er identisk med overdelen fra FilterMax™ FU, og kan monteres på en flaske med GL45 gevind. Det anbefales at bruge trykprøvede flasker.

- De indbyggede membranfiltre i begge typer er fremstillet af Polyethersulfon (PES), som er en lavt proteinbindende membrantype med hurtigt flow og stor kapacitet. Filtrets diameter er 50 mm.
- FilterMax™ FU og FilterMax™ BT kan bruges til filtrering af vandigt baserede væsker f.eks. buffere og dyrkningsmedier.
- Vælg mellem tre flaske- og topstørrelser samt to porestørrelser.
- FilterMax™ FU og FilterMax™ BT er strålesteriliserede og enkeltvist indpakkede. Pyrogenfrie.



FilterMax™ FU – bestillingsinformation

Porestr. [µm]	Volumen [ml]	Pakning [stk.]	Varenr.
0,22	150	12	FPE204150
0,22	250	12	FPE204250
0,22	500	12	FPE204500
0,45	150	12	FPE404150
0,45	250	12	FPE404250
0,45	500	12	FPE404500

FilterMax™ BT – bestillingsinformation

Porestr. [µm]	Volumen [ml]	Pakning [stk.]	Varenr.
0,22	150	24	FPE214150
0,22	250	24	FPE214250
0,22	500	24	FPE214500
0,45	150	24	FPE414150
0,45	250	24	FPE414250
0,45	500	24	FPE414500