



FilterMax™


FilterMax™ FU – steril R filter units til vakuumfiltrering

FilterMax™ FU består af et reservoir (overdel) og en opsamlingsflaske med inddelinger. Skruelåg medfølger til opsamlingsflasken.

FilterMax™ BT – steril R BottleTop filtre til vakuumfiltrering

FilterMax™ BT er identisk med overdelen fra FilterMax™ FU, og kan monteres på en flaske med GL45 gevind. Det anbefales at bruge trykprøvede flasker.

- Det indbyggede membranfilter i begge typer er fremstillet af Polyethersulfon (PES), som er en lavt proteinbindende membrantype med hurtigt flow og stor kapacitet.
- FilterMax™ FU og FilterMax™ BT kan bruges til filtrering af vandigt baserede væsker f.eks. buffere og dyrkningsmedier.
- Vælg mellem fire flaske- og topstørrelser.
- FilterMax™ FU og FilterMax™ BT er strålesteriliserede og enkeltvist indpakkede. Pyrogenfrie.



FilterMax™ FU

Porestr. [µm]	Volumen [ml]	Pakning [stk.]	Varenr.
0,22	150	12	FPE204150
0,22	250	12	FPE204250
0,22	500	12	FPE204500
0,22	1000	12	FPE204000

FilterMax™ BT

Porestr. [µm]	Volumen [ml]	Pakning [stk.]	Varenr.
0,22	150	24	FPE214150
0,22	250	24	FPE214250
0,22	500	24	FPE214500
0,22	1000	24	FPE214000